

Garant**Cabeça escareadora MDI HPC H7 INOX Furo de passagem, TiAlN, Ø nominal D: 12,701-Xmm****Dados do pedido**

Número do pedido	239730 12,701-X
GTIN	4062406606503
Classe de artigo	23A

Descrição**Modelo:**

Sistema de escareador de cabeça intercambiável **retificado para ajuste IT7**. Geometria das arestas adaptada à aplicação.

Concentricidade do sistema $\leq 5 \mu\text{m}$ (em relação à cabeça e ao suporte) no estado montado.

Com curtas arestas de corte e espiral à esquerda.

Utilização:

Para perfuração de furos passantes.

Para mandrilagem HPC/HSC.

Instrução:

Comprimento útil total = L_1 (alojamento n.º 239740/239745) + l (cabeça intercambiável n.º 239710 até 239720).

Chave de aperto adequada n.º 219987. Inserto para chave dinamométrica n.º 219986.

Outros tamanhos disponíveis a pedido. Tempo de entrega: 4 semanas

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidades

Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída.

Descrição técnica

Tamanho do alojamento	12 mm
Comprimento da cabeça l	22 mm
Comprimento da lâmina l_1	10 mm

Número de arestas de corte Z	6
área de Ø	12,701 - 13,2 mm
Série	TopCut
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tolerância do furo	H7
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Estratégia de maquinagem	HPC
Refrigeração interior	sim
Seminorma	sim
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para mandrilar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		