

Conjunto de rodas regulável em altura Conjunto de 2 peças, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	927206 1
GTIN	4062406605285
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Ajuste de altura manual como módulo de inserto nos pés da bancada de trabalho incluindo rodas com Ø 125 mm. A proteção contra fios evita o bloqueio da roda. Suavidade de funcionamento ideal através de rolamentos de esferas de alta qualidade, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento e ruído reduzido. O conjunto de rodas tem uma capacidade de carga máxima de 100 kg e não pode ser montado em peças de pé com 900 mm de altura. Não é possível combinar com as bancadas de trabalho Ready-to-go. Possibilidade de ajuste de altura em grelha de 25 mm.

Material fornecido:

Conjunto composto por 2 módulos de inserto, adequado para 1 peça de pé ou 2 pés. Conjunto composto por 2 módulos de inserto com **rodas fixas** incluindo material de fixação.

Pintura:

Ajuste de altura cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**. Rodas galvanizadas, não configuráveis.

Nota:

A montagem de rodas aumenta a altura da bancada de trabalho em 150 mm. Para uma bancada de trabalho com 2 peças de pé são necessários 2 conjuntos.

Para ser possível calcular a capacidade de carga da bancada de trabalho, só podem ser consideradas 3 rodas. A capacidade de carga máxima de uma bancada de trabalho corresponde a 150 kg.

Descrição técnica

Largura	45 mm
Faixa de ajuste da altura	150 mm
Altura	325 mm
Profundidade	95 mm
Ø da roda fixa	125 mm
Capacidade de carga por roda	50 kg
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Rolo