



Dados do pedido

Número do pedido	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Classe de artigo	29W

Descrição técnica

Desvio central L ₃	9 mm
Desvio central L ₃	6,5 mm
Desvio central L ₃	4 mm
Desvio central L ₃	6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Largura do pescoço L ₄	10 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Comprimento da cabeça L ₁	22,5 mm
Comprimento da cabeça L ₁	27 mm

Comprimento da cabeça L ₁	27,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	12 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	15,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	8 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Altura de fixação L ₂	7 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento total L	110 mm
Comprimento total L	125 mm
Código ISO do suporte	A0810H SDUCR/L07
Código ISO do suporte	A1012K SDUCR/L07
Código ISO do suporte	A0608H SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A0810J SCLCR/L06
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa
0608/06

260032 0608/06

Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 0810/06	260032 0810/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1012/06	260032 1012/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1216/06	260032 1216/06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8