



Dados do pedido

Número do pedido	085925 8
GTIN	2050000964817
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Íman cilíndrico blindado com núcleo magnético em AlNiCo.
- Tolerância de ajuste no Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas até máximo 220 °C.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descrição técnica

resistência máxima à temperatura	220 °C
Força de retenção nominal	3 N
Altura	12 mm
Material da superfície	galvanizado
Ø	8 mm
medida de encurtamento máxima lado traseiro	3 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman cilíndrico

