

**Garant****Suporte de aperto rotativo SDJCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	24 mm
Tamanho da haste	20 mm
Tamanho da placa	7 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	24 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	SDJCR/L 2020K07
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15