

Suporte de aperto rotativo SDJCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Tamanho da haste/placa: 20/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260308 20/07
GTIN	4062406602246
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Comprimento da cabeça L ₁	24 mm
Código ISO do suporte	SDJCR/L 2020K07
Tamanho da placa	7 mm
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional L ₄	24 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500