

Suporte de aperto rotativo SDJCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	16 mm
Comprimento total L	100 mm
Largura funcional L ₄	20 mm
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	SDJCR/L 1616H07
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500