



Dados do pedido

Número do pedido	085925 10
GTIN	2050000965104
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Ímã cilíndrico blindado com núcleo magnético em AlNiCo.
- Tolerância de ajuste no \varnothing exterior h6.
- Resistente a temperaturas até máximo 220 °C.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descrição técnica

Força de retenção nominal	5 N
\varnothing	10 mm
resistência máxima à temperatura	220 °C
Altura	16 mm
Material da superfície	galvanizado
medida de encurtamento máxima lado traseiro	6 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Ímã cilíndrico

