



Dados do pedido

Número do pedido	085924 6
GTIN	2050001737717
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Ø	6 mm
Altura	4,5 mm
Altura com rosca	11,5 mm
Peso	2,7 g
Material da superfície	galvanizado
resistência máxima à temperatura	80 °C
Casquilho roscado	sim
Força de retenção nominal	5 N
Rosca	M3 mm

Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M3	085921 M3
---	-----------