



Dados do pedido

Número do pedido	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.

Utilização:

Ideal para segurar e pendurar cordas, fios e cabos, etc.

Descrição técnica

Ø	28 mm
Força de retenção nominal	200 N
resistência máxima à temperatura	80 °C
Altura	14 mm
Peso	30 g
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

