

**KÄRCHER****Lavadora de pavimentos, Tipo: BR4522CBP****Dados do pedido**

Número do pedido	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Classe de artigo	07C

**Descrição****Modelo:**

Ideal para superfícies grandes e muito sobrepostas: muito manobrável, lavadora aspiradora de pavimentos sem fio BR 45/22 Bp Pack. Com cabeça rotativa de escovas cilíndricas e tecnologia KART.

Máquina de limpeza de pavimentos guiada à mão para uma variedade de aplicações e diferentes tamanhos de superfície. Opcionalmente em versão com ou sem fio. Elevada produtividade e consumo económico.

**Descrição técnica**

capacidade máx. da superfície	1800 m <sup>2</sup> /h
Largura de trabalho Escovagem	450 mm
Peso incluindo acessórios	51,7 kg
Comprimento	970 mm
Volume do tanque de água fresca	22 l
pressão de contacto mín. da escova	100 - 150 g/cm <sup>3</sup>

N.º de rotações da escova	750 - 1000 r,p,m,
Volume do tanque de água suja	22 l
Consumo energético	550 W
Largura	550 mm
Altura	1115 mm
Largura de trabalho Sucção	500 mm
Tensão da bateria	25,2 V
Capacidade da bateria	42 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Aparelho de limpeza do chão