

KÄRCHER**Lavadora de pavimentos, Tipo: BR4010CADV****Dados do pedido**

Número do pedido	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Classe de artigo	07C

Descrição**Modelo:**

A BR 40/10 C - a máquina mais económica da sua classe. A máquina compacta e potente tem uma largura de trabalho de 400 mm e um volume de depósito de 10 l. A variante Advance dispõe de rodas de transporte adicionais e de um ajuste da pressão de contacto da escova. Máquina de limpeza de pavimentos guiada à mão para uma variedade de aplicações e diferentes tamanhos de superfície. Opcionalmente em versão com ou sem fio. Elevada produtividade e consumo económico.

Descrição técnica

Largura de trabalho Escovagem	400 mm
Peso incluindo acessórios	30 kg
Largura	470 mm
Volume do tanque de água suja	10 l
Consumo energético	2300 W
Largura de trabalho Sucção	400 mm

Comprimento	520 mm
Altura	1150 mm
Volume do tanque de água fresca	10 l
pressão de contacto mín. da escova	100 - 200 g/cm ³
capacidade máx. da superfície	400 m ² /h
N.º de rotações da escova	1100 r,p,m,
Frequência de rede	50 Hz
Tensão de rede	220 - 240 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aparelho de limpeza do chão