



Dados do pedido

Número do pedido	081409 10
GTIN	4260131239366
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna inovadora para o posto de trabalho **com comando por gestos** na cabeça da lanterna para ligar e desligar, assim como função de regulação da intensidade luminosa. A temperatura da cor pode ser alterada conforme necessário. A lanterna pode ser usada de forma variável em diferentes âmbitos de aplicação.

- **Base magnética forte.**
- **Iluminação uniforme, homogénea e de baixa reflexão a 120°.**
- **Sem encandeamento e cintilação.**
- **A cor da luz pode ser alterada de branco frio a branco quente através do sensor na cabeça da lanterna.**

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui fonte de alimentação de 250 V.

Instrução:

Podem ser encontrados grampos de mesa e suportes magnéticos adequados com os números 081418/081419.

Descrição técnica

Potência luminosa	10 W
Tipo de proteção IP	IP 65
Profundidade da cabeça da lâmpada	210 mm
Ø da base magnética	66 mm
Peso	760 g
Altura da cabeça da lâmpada	10 mm
Largura da cabeça da lâmpada	30 mm
Temperatura da cor	2700 - 5500 K
Altura total	750 mm
Fluxo luminoso	960 lm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho