



Paquímetro digital HCT com Bluetooth®, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

Número do pedido	412790 150
GTIN	4062406629434
Classe de artigo	42A

Descrição

Versão:

Paquímetro digital com **Bluetooth 5.0**. Mostrador LCD de leitura fácil. Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Superfície fácil de agarrar. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID). Desativação automática programável e acesso automático programável ao modo SLEEP através da app HCT.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descrição técnica

medidor de profundidade	angular 3,7×1,3
Leitura comutável	mm/polegada
Alimentação de energia	A pilhas
Faixa de medição	0 - 150 mm
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Aplicação sem fios	HCT Windows App
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 N.º CR2032

Norma	ISO 13385
Comprimento do bico	40 mm
Leitura	0,0005 polegada
Série	HCT
Tipo de pilha	Pilha botão
Medidor de profundidade disponível	sim
Leitura	0,01 mm
Calibração	A1
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Interface	Interface Bluetooth®
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Serviços

CalibraçãoPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021000 200
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS)Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021010 200

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Parafuso para suporte do limitador de profundidade	412236