

Ficha de dados



Paquímetro de profundidade digital HCT com Bluetooth®, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

Número do pedido	418743 150
GTIN	4062406629472
Classe de artigo	42A

Descrição

Versão:

O resultado da medição é apresentado no ecrã fácil de ler. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Bluetooth® 5.0. Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS e a HCT Windows App. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
Leitura comutável	0,01 mm
Comprimento da ponte	100 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Aplicação sem fios	HCT Windows App
Interface	Interface Bluetooth®

Ficha de dados

Faixa de medição	0 - 150 mm
Secção transversal da régua de medição	16×4 mm
Série	HCT
Tipo de pilha	Pilha botão
Alimentação de energia	A pilhas
Calibração	A1
Leitura comutável	0,0005 polegada
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Leitura comutável	mm/polegada
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro de profundidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/418743-150>