



Dados do pedido

Número do pedido	085944 38
GTIN	4045197372857
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

- Ímã plano incorporado no revestimento de aço para efeitos de proteção.
- Fixação do ímã a partir de baixo através de um furo com escareamento.
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 450 °C (tam. 19 a 100 °C).

Utilização:

Construção de fixações.

Descrição técnica

Ø	38,1 mm
Ø do orifício de fixação	5,2 mm
Material da superfície	Aço
Altura	10,35 mm
Força de retenção nominal	130 N
resistência máxima à temperatura	550 °C
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Ímã cilíndrico

