



## Carro de aço para transporte de botijas, Tipo: 51101



### Dados do pedido

Número do pedido	919901 51101
GTIN	4017976010632
Classe de artigo	96F

### Descrição

**Versão:**

Estrutura tubular soldada, rodas com pneus de borracha maciça, cubos com rolamentos de rolos.

**Pegas de segurança** de plástico. Retenção firme das botijas de aço através de correntes de segurança de engate. Para 1 botija de aço de 20, 40 ou 50 litros, Ø 204 – 229 mm. Com rebordo de três lados das plataformas.

**Pintura:**

Azul brilhante RAL 5007, **revestido a pó.**

### Descrição técnica

Altura	1240 mm
Peso	11 kg
Ø da botija de aço	204 - 229 mm
Número de flanges	1
Ø da roda	260 mm
Largura	500 mm

## Ficha de dados

Capacidade de carga	100 kg
Tipo de produto	Carro de aço para transporte de botijas