

Tabuleiro de recolha de pingos dobrável e acessível Rigid-Lock Quick Berm®, Volume de recolha: 2820l



Dados do pedido

Número do pedido	984100 2820
GTIN	697841156456
Classe de artigo	97S

Descrição

Modelo:

Bacia dobrável transitável de tecido com revestimento de PVC. Construção em uma peça – instalação rápida e fácil, não requer montagem. O tecido com revestimento de PVC é resistente a uma grande variedade de produtos químicos, incluindo petróleo, óleos, lubrificantes e à maioria de ácidos. Resistente à radiação UV a longo prazo, ideal para o exterior.

Tecnologia Rigid-Lock: o design de suporte patenteado maximiza o interior da bacia coletora e reduz o

risco de tropeçar nos lados exteriores. As paredes laterais são bloqueadas numa posição vertical de 90° com 30 cm de altura para alcançar uma

elevada estabilidade estrutural. As paredes laterais podem ser baixadas depressa, de modo a facilitar a entrada e

saída. O fixação inclui um cubo protetor de nylon e quando engatado na posição inferior, resiste a um

peso de tráfego de veículos de até 5000 kg por pneu. O cubo inclui furos integrados para o alojamento de

âncoras (âncoras não incluídas no volume de fornecimento).

CriticalCorner™: o design CriticalCorner™ reforçado com soldaduras de alta frequência diagonais em toda a volta e

recorrendo a energia eletromagnética e pressão gera uma ligação duradoura e impermeável para uma retenção

100% estanque. Evita que os cantos inchem, se desenrolem ou cedam, assegurando uma retenção

completa para uma fiabilidade estanque a líquidos. As paredes têm uma bainha de 25 mm resistente à abrasão ao longo do rebordo superior

para aumentar a espessura de parede e a integridade. A impermeabilização das costuras evita que ar, gases, vapores ou líquidos penetrem ou saiam da berma.

Bacia dobrável, duradoura e transitável para barris, recipientes IBC e depósitos. O tecido com revestimento de PVC modificado com EnGuard™ V é adequado para a colocação de materiais pesados no espaço de trabalho, para situações ocasionais de entrada e saída de veículos e tráfego de pedestres.

Instrução:

- **Para a dimensão externa deve-se adicionar 203 mm à largura e à profundidade, de modo a considerar o suporte e o cubo.**
- **Na seleção do tamanho da berma deve ser respeitada uma distância de 305 mm na entrada e saída para baixar e levantar a parede.**

Descrição técnica

Profundidade	3000 mm
Altura da bandeja	300 mm
Altura dobrado	310 mm
Largura	3000 mm
Profundidade do estado dobrado	710 mm
Largura no estado dobrado	710 mm
Volume	2820
Tipo de produto	Bandeja dobrável