



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 085925 13     |
| GTIN             | 2050000965111 |
| Classe de artigo | 08Q           |

## Descrição

### Modelo:

- Ímã cilíndrico blindado com núcleo magnético em AlNiCo.
- Tolerância de ajuste no  $\varnothing$  exterior h6.
- Resistente a temperaturas até máximo 220 °C.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

## Descrição técnica

|   |                |
|---|----------------|
| Altura                                      | 18 mm          |
| $\varnothing$                               | 13 mm          |
| Material da superfície                      | galvanizado    |
| Força de retenção nominal                   | 10 N           |
| resistência máxima à temperatura            | 220 °C         |
| medida de encurtamento máxima lado traseiro | 7 mm           |
| Material do núcleo magnético                | AlNiCo         |
| Tipo de produto                             | Ímã cilíndrico |

