



## Dados do pedido

Número do pedido	085936 6X20
GTIN	4045197372642
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

- Forma cilíndrica, marcação ranhurada dos polos iguais.
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C (tinta 100 °C).
- As hastes podem ser prolongadas, alinhando-as.

## Descrição técnica

Comprimento	20 mm
Ø	6 mm
resistência máxima à temperatura	550 °C
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman de barra