



## Dados do pedido

Número do pedido	085924 8
GTIN	2050001737724
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

### Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

## Descrição técnica

Material da superfície	galvanizado
Força de retenção nominal	13 N
Altura com rosca	11,5 mm
Ø	8 mm
resistência máxima à temperatura	80 °C
Altura	4,5 mm
Casquilho roscado	sim
Rosca	M3 mm
Peso	3,5 g

Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

---

## Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M3	085921 M3
---	-----------