

**HOLEX**

## Dados do pedido

Número do pedido	085946 19
GTIN	4045197372895
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

- Ímã redondo com superfície de aderência dividida e furo.
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C.

### Utilização:

- Montagem em medidores de ponteiros.
- Fixação de pequenos objetos metálicos.

## Descrição técnica

Força de retenção nominal	19 N
Ø	19 mm
Altura	12,7 mm
Ø do orifício de fixação	4,8 mm
resistência máxima à temperatura	550 °C
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Ímã de botão

