



## Dados do pedido

Número do pedido	085923 8
GTIN	2050001737557
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

## Descrição técnica

resistência máxima à temperatura	80 °C
Material da superfície	galvanizado
Força de retenção nominal	13 N
Peso	1,8 g
Altura	4,5 mm
Ø	8 mm
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

