



Suporte magnético, AlNiCo, Tipo: 925



Dados do pedido

Número do pedido	085956 925
GTIN	2050000965470
Classe de artigo	08Q

Descrição

Versão:

Força magnética regulável continuamente. O suporte tem **6 superfícies magnéticas:** 3 planas e 3 em forma de V, que estão ajustadas para um ângulo de 120°.

Utilização:

Para o apoio rígido e com forte aderência de componentes planos e redondos (Ø do tubo até 76 mm) em vários ângulos.

Descrição técnica

Comprimento	108 mm
Largura	108 mm
Tipo	925
força de retenção nominal máxima	1000 N
Altura	140 mm
Peso	5,7 kg
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Suporte magnético

