

**Serra de esquadria e de meia-esquadria BITURBO Bateria, Tipo: GCM18216-0****Dados do pedido**

Número do pedido	078232 GCM18216-0
GTIN	3165140898928
Classe de artigo	03B

**Descrição****Modelo:**

Serra de esquadria e de meia-esquadria sem fio.

- **Excelente capacidade de corte uma grande profundidade de corte de 70 mm.**
- **A melhor mobilidade através de peso reduzido e uma ergonomia extraordinária.**
- **Interface para pré-seleção do número de rotações.**
- **Troca da folha de serra sem ferramentas.**
- **A tecnologia BITURBO torna-a equiparável a uma serra com fio.**
- **Boa mobilidade devido a peso reduzido.**

**Material fornecido:**

Folha de serra Ø 216 mm, dispositivo de retenção, porca SDS, módulo Bluetooth GCY 42. Inclui folha de serra e saco de pó.

**Descrição técnica**

ângulo de inclinação máximo para a esquerda	45 grau
ângulo de inclinação máximo para a direita	0 grau
Designação do fabricante	GCM 18V-216
Ajuste da esquadria	sim
Altura	630 mm

ângulo de esquadria máximo para a esquerda	47 grau
Tipo de bateria	Ião de lítio
Largura	770 mm
Tensão da bateria	18 V
Peso	14,7 kg
Comprimento	520 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Ø da folha de serra	216 mm
ângulo de esquadria máximo para a direita	47 grau
Número de baterias incluídas	0
Alimentação de energia	A bateria recarregável
n.º máximo de rotações	4600 r,p,m,
embalagem	Caixa de cartão
Tipo de produto	Serra