



Dados do pedido

Número do pedido	085924 13
GTIN	2050001737748
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Ímã plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Casquilho roscado	sim
Força de retenção nominal	60 N
Ø	13 mm
resistência máxima à temperatura	80 °C
Rosca	M3 mm
Material da superfície	galvanizado
Altura	4,5 mm
Peso	7,5 g
Altura com rosca	11,5 mm

Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M3	085921 M3
---	-----------