



## Dados do pedido

Número do pedido	085946 25
GTIN	4045197372918
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

- Ímã redondo com superfície de aderência dividida e furo.
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C.

### Utilização:

- Montagem em medidores de ponteiros.
- Fixação de pequenos objetos metálicos.

## Descrição técnica

Ø do orifício de fixação	4,8 mm
resistência máxima à temperatura	550 °C
Altura	15,9 mm
Ø	25 mm
Força de retenção nominal	34 N
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Ímã de botão

