

**Fresa de desbaste HSS-Co8, sem revestimento, Ø k12 DC: 32mm****Dados do pedido**

Número do pedido	192600 32
GTIN	4045197107145
Classe de artigo	11W

**Descrição****Modelo:**

**Com perfil de cordão retificado em relevo.** Os dentes largos podem ser afiados sem alterar o perfil.

Até tam. 20, geometria de arestas de corte frontais para imersão.

**Descrição técnica**

Número de dentes Z	6
Avanço $f_z$ para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,031 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,5 mm
Ø das lâminas $D_c$	32 mm
Ø haste $D_s$	32 mm
Comprimento total L	133 mm
Comprimento da lâmina $L_c$	53 mm
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Perfil de fresagem	NR
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		