

HEDI

Bobina de mangueira pneumática 1/4 de polegada, Comprimento útil da mangueira: 20m



Dados do pedido

Número do pedido	080060 20
GTIN	4003644006632
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Bobina de mangueiras industrial de chapa de aço com punho ergonómico, muito estável, pega rotativa montada sobre rolamento e travão de imobilização. Mangueira com Ø interior = 9 mm; pressão máx. de serviço de 12 bar.

Descrição técnica

Ø interior da mangueira	9 mm
Material da caixa	Chapa de aço
pressão de serviço máxima	12 bar
Comprimento útil da mangueira	20 m
Tipo de produto	Enrolador de mangueira

Acessórios

Bobina de mangueira pneumática 1/4 de polegada sem mangueira Tipo LEER

080065 LEER