



Dados do pedido

Número do pedido	085925 25
GTIN	2050000964831
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Ímã cilíndrico blindado com núcleo magnético em AlNiCo.
- Tolerância de ajuste no \varnothing exterior h6.
- Resistente a temperaturas até máximo 220 °C.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descrição técnica

Material da superfície	galvanizado
resistência máxima à temperatura	220 °C
\varnothing	25 mm
Altura	30 mm
medida de encurtamento máxima lado traseiro	5 mm
Força de retenção nominal	80 N
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Ímã cilíndrico

