

Fresa de desbaste HSS-Co8, sem revestimento, Ø k12 DC: 22mm**Dados do pedido**

Número do pedido	192600 22
GTIN	4045197107084
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:**

Com perfil de cordão retificado em relevo. Os dentes largos podem ser afiados sem alterar o perfil.

Até tam. 20, geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	22 mm
Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,031 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,5 mm
Número de dentes Z	5
Ø haste D_s	20 mm
Comprimento total L	104 mm
Comprimento da lâmina L_c	38 mm
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Perfil de fresagem	NR
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		