

Íman plano sem rosca, Neodímio, Ø: 10



Dados do pedido

Número do pedido	085923 10
GTIN	2050001737564
Classe de artigo	08Q

Descrição

Versão:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descrição técnica

Ø	10 mm
resistência máxima à temperatura	80 °C
Altura	4,5 mm
Peso	2,5 g
Material da superfície	galvanizado
Força de retenção nominal	25 N
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

