

## Cleco

### Aparafusadora angular sem fio, Tipo: CLBA083



#### Dados do pedido

Número do pedido	071142 CLBA083
GTIN	697099651482
Classe de artigo	03S

#### Descrição

##### Modelo:

As ferramentas de montagem sem fio Cleco® CellClutch™ são inteligentes, e ao mesmo tempo fácil de usar, e oferecem programabilidade na linha de montagem com uma função de contagem clássica. Precisão e precisão de repetição com um valor CmK > 1.67 (com uma tolerância de ±10% de acordo com a ISO 5393).

- **Facilmente programável: Programe as velocidades e o aparafusamento em vários níveis para evitar erros e melhorar a produtividade.**
- **Acoplamento Cleco comprovado: Fornece fiabilidade e longa vida útil na linha de produção.**
- **Luz de estado do operador: Visor a cores para o estado da contagem de aparafusamentos e lotes.**
- **LED multicores: Luz de trabalho para feedback adicional do operador "OK/NOK" com iluminação simultânea da peça de trabalho.**
- **Estratégias de aparafusamento programáveis: Elimine danos nas roscas e erros de aparafusamento com velocidades e estratégias programáveis.**
- **Plataforma de pilhas uniforme.**

##### Material fornecido:

Sem insertos de chave de caixa, sem baterias e sem carregador.

##### Instrução:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073827 tam. MB18; 073816 tam. MB18, bem como n.º 073840. O ajuste do binário requer um dispositivo de pré-ajuste que se encontra no n.º 654381.

## Descrição técnica

Altura	76 mm
Faixa de rotação	92 - 915 r,p,m,
Número de baterias incluídas	0
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Quadrado
Comprimento	452,4 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	3/8 polegada
Tensão da bateria	18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Capacidade da bateria	3 Ah
Faixa de binário	2,2 - 8 Nm
Peso sem bateria	1,46 kg
Tipo de produto	Aparafusadora