

HOLEX**Íman de botão com placa protetora, AlNiCo, Ø: 32****Dados do pedido**

Número do pedido	085946 32
GTIN	4045197608604
Classe de artigo	02A

Descrição**Versão:**

- Íman redondo com superfície de aderência dividida e furo.
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C.

Utilização:

- Montagem em medidores de ponteiros.
- Fixação de pequenos objetos metálicos.

Descrição técnica

Ø	32 mm
Força de retenção nominal	48 N
Ø do orifício de fixação	7,1 mm
Altura	25,4 mm
resistência máxima à temperatura	550 °C
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman de botão

