



Dados do pedido

Número do pedido	085940 21
GTIN	4045197372758
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

- Sem prejuízo para o íman ao processar o revestimento de aço.
- Força magnética direcionada para baixo graças à incorporação em anel de alumínio.
- Rosca de fixação na superfície do íman.
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 220 °C.

Utilização:

Instalação em dispositivos, para segurar ou levantar.

Descrição técnica

resistência máxima à temperatura	220 °C
Ø	21 mm
Altura	19 mm
Força de retenção nominal	40 N
Material da superfície	Aço
Rosca de fixação na cabeça magnética	M6 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo

Tipo de producto

Íman cilíndrico