



Dados do pedido

Número do pedido	085924 20
GTIN	2050001737762
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Altura	6 mm
Ø	20 mm
Rosca	M4 mm
Material da superfície	galvanizado
Casquilho roscado	sim
Altura com rosca	13 mm
Força de retenção nominal	140 N
Peso	16,5 g
resistência máxima à temperatura	80 °C

Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M4	085921 M4
---	-----------