



Dados do pedido

Número do pedido	085923 16
GTIN	2050001735782
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descrição técnica

Altura	4,5 mm
Ø	16 mm
resistência máxima à temperatura	80 °C
Força de retenção nominal	95 N
Peso	5,5 g
Material da superfície	galvanizado
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

