



Dados do pedido

Número do pedido	085923 20
GTIN	2050001737687
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Descrição técnica

Ø	20 mm
Força de retenção nominal	140 N
Material da superfície	galvanizado
Peso	15 g
Altura	6 mm
resistência máxima à temperatura	80 °C
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

