



## Dados do pedido

Número do pedido	085924 32
GTIN	2050001737786
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

### Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

## Descrição técnica

Força de retenção nominal	350 N
Casquilho roscado	sim
Material da superfície	galvanizado
Peso	48 g
Ø	32 mm
Altura com rosca	15,5 mm
Rosca	M5 mm
resistência máxima à temperatura	80 °C
Altura	7 mm

Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

---

## Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M5	085921 M5
---	-----------