



Dados do pedido

Número do pedido	085944 19
GTIN	4045197372819
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

- Íman plano incorporado no revestimento de aço para efeitos de proteção.
- Fixação do íman a partir de baixo através de um furo com escareamento.
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 450 °C (tam. 19 a 100 °C).

Utilização:

Construção de fixações.

Descrição técnica

Material da superfície	Aço
Altura	7,5 mm
resistência máxima à temperatura	100 °C
Ø do orifício de fixação	4,5 mm
Força de retenção nominal	30 N
Ø	19 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman cilíndrico

