



## Dados do pedido

Número do pedido	085950 952
GTIN	2050000965449
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

Mordente de aperto ajustável de **25° a 280°**. Os ângulos principais 90°, 60°, 45° e 30° estão marcados para uma rápida referência.

### Utilização:

Para uma fixação precisa de placas e tubos de ferro durante trabalhos de soldadura e montagem.

## Descrição técnica

Peso	0,49 kg
Comprimento	195 mm
Força de retenção nominal	200 N
Área de regulação do ângulo	25 - 280 grau
Largura	11 mm
Tipo	952
Altura	200 mm
Material do núcleo magnético	Ferrite
Tipo de produto	Íman angular