

**Desandador, ajustável reforçado, Tipo: 1.1/2****Dados do pedido**

Número do pedido	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Classe de artigo	12L

Descrição**Versão:**

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.

Design reforçado. Todas as dimensões **com caixa de aço forjado de alta qualidade e pegas de aço maciço.**

Descrição técnica

Comprimento total	200 mm
Largura de aperto ☐	2 - 8 mm
para macho de roscar manual DIN 352	M1 – M12
para Ø de escareador manual DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de produto	Desandador