

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. STFC, para pastilhas de corte reversíveis TC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/11mm

**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260932 10/11 |
| GTIN | 4062406677244 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|----------------|
| Série | Master Turn |
| Código ISO do suporte | A10K STFCR/L11 |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Desvio central L ₃ | 6,2 mm |
| Ø haste D ₅ | 10 mm |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 22 mm |
| Altura de fixação L ₂ | 9 mm |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. |
| Ø mínimo do furo prévio D _{min.} | 12 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de inserto | direita |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D |
| Refrigeração interior | sim |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |