

Garant**Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. STFC, para pastilhas de corte reversíveis TC., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	31 mm
Desvio central L_3	9,2 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento total L	180 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	18 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A16Q STFCR/L11
Altura de fixação L_2	15 mm
Série	Master Turn
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar