

Garant**Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. STFC, para pastilhas de corte reversíveis TC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/11mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	24,3 mm
Ø haste D _s	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	140 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	14 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Série	Master Turn
Altura de fixação L ₂	11 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A12L STFCR/L11
Desvio central L ₃	7,2 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar