

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Série	Master Turn
Código ISO do suporte	A20R STFCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Desvio central $L_3$	11,1 mm
Comprimento total L	200 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	36 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Ø haste $D_s$	20 mm
Altura de fixação $L_2$	18 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar