


**Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 170****Dados do pedido**

Número do pedido	313725 170
GTIN	4067263151890
Classe de artigo	32R

Descrição**Modelo:**

Ranhas e dentado **finamente fresados não brunidos**.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhm e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

Instrução:

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

Descrição técnica

Comprimento L	72 mm
Largura da ranhura D	12 mm
para tipo de mandril	170 mm
Distância entre furos a	15 mm
Largura B	32 mm

para rosca DIN 912	M10
Altura H	40 mm
Distância entre furos b	20 mm
adequado para o código de cor	Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico