

Mitutoyo**Micrómetro de interiores de precisão com comparador, Faixa de medição: 18-35mm****Dados do pedido**

Número do pedido	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Classe de artigo	44A

Descrição**Modelo:**

Medidor interior autocentrante com apoio de três pontos. Suporte de aparelho e comparador cromados mate. O comparador está protegido contra choques por uma caixa de plástico. Suporte de aparelho com temperatura estabilizada graças à proteção manual. O medidor é ajustado ao \varnothing do orifício por meio de pinos de medição e anéis intermédios intercambiáveis e de diferentes comprimentos.

Pinos de medição com esfera apalpadora de MD.

Utilização:

Medidor comparador para verificar a precisão do \varnothing , a cilindricidade e a circularidade de orifícios.

Material fornecido:

Inclui comparador n.º 432051 tam.10/58 com leitura de 1/100 mm.

Descrição técnica

Faixa de medição	18 - 35 mm
Precisão de repetição sem comparador	0,5 μ m
Largura do prato central	12,7 mm

Profundidade de medição	100 mm
Número de hastes de medição	9
Norma	Norma de fábrica
embalagem	caixa estável
Calibração	C1
Calibração	C4
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos

Prestações de serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 10	023000 10
Calibração DAkkS Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 12,5	023010 12,5
Calibração Micrómetro de interiores de precisão (formato B + C) faixa de medição máxima 60	023210 60
Calibração DAkkS Micrómetro de interiores de precisão (formato B + C) faixa de medição máxima 60	023220 60

Acessórios

Anel espaçador interior-Ø 5,3 mm Largura do anel 0,5	435220 0,5
Anel espaçador interior-Ø 5,3 mm Largura do anel 1	435220 1