

Garant

Barra de mandrilar de aço A... SVOCR, para pastilhas de corte reversíveis VC.., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Comprimento total L	80 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	8 mm
Desvio central L_3	3 mm
Comprimento da cabeça L_1	15 mm
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Ângulo de ajuste κ	140 grau
Tamanho da placa	5 mm
Ø haste D_s	8 mm
Código ISO do suporte	A08F SVOCR/L05
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar