

Garant

Barra de mandril de aço A... SVOCR, para pastilhas de corte reversíveis VC.., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø haste D_s	16 mm
Desvio central L_3	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ângulo de ajuste κ	140 grau
Altura de fixação L_2	15 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	22 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A16M SVOCR/L11
Comprimento da cabeça L_1	35 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar